

## Squadre di staffaggio • semifiniti

### EH 1906.



#### Descrizione prodotto

##### Materiale

- Ghisa GG

##### Maggiori informazioni


##### Note

Esecuzioni speciali su richiesta.

##### Altri prodotti

- Perni di sollevamento per fori filettati, autobloccanti


#### Disegno



#### Caratteristiche

| b <sub>1</sub> x l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | h <sub>1</sub> | h   | Dimensioni     |                |                |                |     | y  | Per viti | Nr. fori di<br>fissaggio<br>n |  | Codice   |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                 |                |                |     | a              | b <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | s   |    |          |                               |                                                                                       |          |
|                                 |                |                |     | ±0,013<br>[mm] | ±0,2           | ±0,2           | ±0,2           | +1  |    |          |                               |                                                                                       |          |
| [mm]                            |                |                |     |                |                |                |                |     |    |          |                               |                                                                                       |          |
| Ghisa GG                        |                |                |     |                |                |                |                |     |    |          |                               |                                                                                       |          |
| 400 x 400                       | –              | 400            | 475 | 150            | 150            | –              | 150            | 81  | 12 | M12      | 4                             | 150                                                                                   | 1906.210 |
| 400 x 400                       | 500            | 400            | 475 | 150            | 150            | –              | 150            | 81  | 12 | M12      | 4                             | 173                                                                                   | 1906.310 |
| 500 x 500                       | –              | 500            | 595 | 200            | 200            | –              | 200            | 101 | 12 | M12      | 6                             | 284                                                                                   | 1906.410 |
| 500 x 500                       | 630            | 500            | 595 | 200            | 200            | –              | 200            | 101 | 12 | M12      | 6                             | 334                                                                                   | 1906.510 |
| 630 x 630                       | –              | 630            | 725 | 200            | 200            | –              | 200            | 131 | 16 | M16      | 6                             | 455                                                                                   | 1906.610 |
| 800 x 800                       | –              | 800            | 910 | 300            | 300            | 100            | 300            | 151 | 16 | M16      | 8                             | 805                                                                                   | 1906.810 |

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.