

Flange • in zinco pressofuso, per otturatori EH 22110.



Descrizione prodotto

Facilitano il montaggio e aumentano la possibilità di impiego degli otturatori e degli arresti. Possono anche essere utilizzati come supporto per le bussole di riferimento EH 22110.

Materiale

Vite di spinta

- Acciaio brunito, con punturale in ottone

Corpo

- Zinco pressofuso, rivestito, nero

Assemblaggio


Gli otturatori devono essere montati nel foro di ricezione d_1 dal lato svasato.

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Boccole di posizionamento, per otturatori ed arresti


Disegno



Caratteristiche

Dimensioni												max. [°C]	[g]	Codice	
d_1	d_2	d_3	d_4	k	l_1	l_2	l_3	l_4	s	t					
Fori di fissaggio perpendicolare all'arresto															
M 8 x 1	4,3	M4	8,2	25	35	26	11,5	14	12	2	100	39	22110.0408		
M 8	4,3	M4	8,2	25	35	26	6,0	14	12	2	100	40	22110.0508		
M10 x 1	4,3	M4	10,2	25	35	26	11,5	14	12	2	100	36	22110.0410		
M10	4,3	M4	10,2	25	35	26	6,0	14	12	2	100	38	22110.0510		
M12 x 1,5	4,3	M4	12,2	25	35	26	11,5	14	12	3	100	41	22110.0412		
M12	4,3	M4	12,2	25	35	26	6,0	14	12	3	100	36	22110.0512		
M16 x 1,5	5,3	M5	16,2	35	47	34	15,5	18	14	3	100	77	22110.0416		
M16	5,3	M5	16,2	35	47	34	10,0	18	14	3	100	78	22110.0516		
M20 x 1,5	5,3	M5	20,2	35	47	34	15,5	18	14	3	100	68	22110.0420		

Esempio di applicazione



Conformità

Per informazioni dettagliate sulla conformità selezionare il numero di articolo desiderato.