

Tiranti a occhiello • DIN 444 Forma B
EH 22980.



Descrizione prodotto

Tiranti a occhiello simili alla DIN 444, ma con un acciaio di qualità superiore. Le versioni in acciaio inox A2-50 hanno una resistenza di min. 500 N/mm².

Materiale

- Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
- Acciaio inox 1.4301

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.


Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Altri prodotti

- Tiranti a occhiello, DIN 444 Forma B res. 8.8 esecuzione precisa

Disegno



Caratteristiche

d ₁	l	Dimensioni					Codice
		d ₂	d ₃	b	s		
		H9					
[mm]						[g]	
Acciaio							
M 5	25	5	12	16	6	5,6	22980.0202
M 5	30	5	12	16	6	6,4	22980.0203
M 5	35	5	12	16	6	7,1	22980.0204
M 5	40	5	12	16	6	7,9	22980.0205
M 6	30	6	14	18	7	9,5	22980.0212
M 6	40	6	14	18	7	11,0	22980.0214
M 6	50	6	14	18	7	14,0	22980.0216
M 6	60	6	14	18	7	16,0	22980.0218
M 6	80	6	14	18	7	20,0	22980.0222
M 8	40	8	18	22	9	22,0	22980.0232
M 8	50	8	18	22	9	26,0	22980.0234
M 8	60	8	18	22	9	30,0	22980.0236
M 8	80	8	18	22	9	37,0	22980.0240
M 8	100	8	18	22	9	44,0	22980.0244
M10	50	10	20	26	12	40,0	22980.0252
M10	60	10	20	26	12	43,0	22980.0254
M10	75	10	20	26	12	51,0	22980.0257
M10	100	10	20	26	12	67,0	22980.0262
M10	120	10	20	26	12	72,0	22980.0266
M12	50	12	25	30	14	59,0	22980.0272
M12	60	12	25	30	14	68,0	22980.0274
M12	80	12	25	30	14	85,0	22980.0278
M12	100	12	25	30	14	102,0	22980.0282
M12	120	12	25	30	14	119,0	22980.0286
M16	60	16	32	38	17	128,0	22980.0292
M16	80	16	32	38	17	159,0	22980.0294
M16	100	16	32	38	17	190,0	22980.0298

d ₁	l	Dimensioni					Codice
		d ₂ H9 [mm]	d ₃	b	s	[g]	
M16	120	16	32	38	17	220,0	22980.0302
M16	150	16	32	44	17	265,0	22980.0308
M20	100	18	40	46	22	323,0	22980.0312
M20	120	18	40	46	22	373,0	22980.0316
M20	160	18	40	52	22	466,0	22980.0324
M20	200	18	40	52	22	562,0	22980.0332
M24	100	22	45	54	25	443,0	22980.0342
M24	120	22	45	54	25	512,0	22980.0346
M24	160	22	45	60	25	649,0	22980.0354
M24	200	22	45	60	25	787,0	22980.0362
acciaio inox							
M 5	25	5	12	16	6	5,6	22980.0402
M 5	30	5	12	16	6	6,4	22980.0403
M 5	35	5	12	16	6	7,1	22980.0404
M 5	40	5	12	16	6	7,9	22980.0405
M 6	30	6	14	18	7	9,5	22980.0412
M 6	40	6	14	18	7	11,0	22980.0414
M 6	50	6	14	18	7	14,0	22980.0416
M 6	60	6	14	18	7	16,0	22980.0418
M 6	80	6	14	18	7	20,0	22980.0422
M 8	40	8	18	22	9	22,0	22980.0432
M 8	50	8	18	22	9	26,0	22980.0434
M 8	60	8	18	22	9	30,0	22980.0436
M 8	80	8	18	22	9	37,0	22980.0440
M 8	100	8	18	22	9	44,0	22980.0444
M10	50	10	20	26	12	40,0	22980.0452
M10	60	10	20	26	12	43,0	22980.0454
M10	75	10	20	26	12	51,0	22980.0457
M10	100	10	20	26	12	67,0	22980.0462
M10	120	10	20	26	12	72,0	22980.0466
M12	50	12	25	30	14	59,0	22980.0472
M12	60	12	25	30	14	68,0	22980.0474
M12	80	12	25	30	14	85,0	22980.0478
M12	100	12	25	30	14	102,0	22980.0482
M12	120	12	25	30	14	119,0	22980.0486
M16	60	16	32	38	17	128,0	22980.0492
M16	80	16	32	38	17	159,0	22980.0494
M16	100	16	32	38	17	190,0	22980.0498
M16	120	16	32	38	17	220,0	22980.0502
M16	150	16	32	44	17	265,0	22980.0508
M20	100	18	40	46	22	323,0	22980.0512
M20	120	18	40	46	22	373,0	22980.0516
M20	160	18	40	52	22	466,0	22980.0524
M20	200	18	40	52	22	562,0	22980.0532
M24	100	22	45	54	25	443,0	22980.0542
M24	120	22	45	54	25	512,0	22980.0546
M24	160	22	45	60	25	649,0	22980.0554
M24	200	22	45	60	25	787,0	22980.0562

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.