# スプリングプランジャー・スラストピン、スロット付 22050.0706



### 製品説明

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

### 材質

ピン ・ステンレス鋼 1.4305、窒化処理

• ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

**バネ** ・ ステンレス鋼

### マーキング

強化スプリング仕様: 縦線マークニ本





バネ圧:標準

バネ圧:強

### 更なる情報

### 備考


特別仕様については、お問い合わせくださ い。 スプリングプランジャーのバネカとストロー クは工場にて検査済みです。

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資 料」をご参照ください

### その他の製品

スプリングプランジャー、スラストピン、 スロット付 インチサイズ

# 寸法図




### 発注情報

寸法				ストローク	バネカ <sup>1)</sup>			ĭ	製品番号
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	ı	n	S	F₁ 約	F <sub>2</sub> 約	max.		
[mm]				[mm]	[N]		[°C]	[9]	
ステンレス鋼 バネ圧:強									
М6	2,7	14	1	2	11	25	250	1,8	22050.0706

<sup>1)</sup> 統計的平均值



# 応用例



# 法令(コンプライアンス

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

# SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません https://www.P65Warnings.ca.gov/

# 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.

