

ハンドクランク・ステンレス鋼、精密鑄造

EH 24330.



製品説明

ハブ部の基準面側は加工されています。

材質

軸部

- ・ ステンレス鋼 1.4301 (SUS304相当)


クランク本体

- ・ ステンレス鋼 1.4308 (SCS13相当)

円筒形グリップ

- ・ 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色


寸法図



発注情報

寸法									d ₃ 円筒形グ リップの径 EH 24530. [mm]	[g]	製品番号
l	s H11	e min.	d ₁ max.	d ₂	h ₁	h ₂ 約	h ₃	h ₄ 約			
[mm]									[mm]	[g]	
80	10	13,1	10,5	22	22	15,4	6,6	64,5	18	124	24330.0520
100	12	16,1	12,6	26	26	17,7	8,3	78,5	21	191	24330.0530
125	14	18,1	14,7	28	28	18,8	9,2	95,5	23	320	24330.0540
160	17	22,2	17,9	32	32	22,6	9,4	99,5	23	370	24330.0550

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。