クランプ・スクリュー　DIN6332 • 種々のレバーやグリップ付のクランプボルト

EH 24890.

DIN準拠のクランプネジについてはお問い合わせください

製品説明

このクランプ・スクリューは注文生産ですが、部品としては在庫しています。
発注番号がありませんので、ご注文の際にはお問い合わせください。

寸法表記



図 1
付のクランプ・スクリュー
(EH24650./24660./24670.)

- パーム・グリップ
  (EH24620./24630./24640.)
- スター・グリップ
  (EH24650./24660./24670.)



図 2
ナールド・ナット
(EH24480.)
付きのクランプ・スクリュー



図 3

- ボール・レバー (EH24470.)
- クランピング・レバー
  (EH24400.)
- クランピング・レバー
  (EH24430.)
- クランピング・レバー
  (EH24440.)
- 付きのクランプ・スクリュー



図 4
スラスト・パッド
(EH22560.)付のクランプ・スクリュー

クランプ· スクリュー　DIN6332 • 種々のレバーやグリップ付のクランプボルト

EH 24890.

ご注文に関して

d_1	l_1 DIN 6332 図 1	l_2 ボルトの公称長さ 図 1	l_3 ボルトの公称長さ 図 2	l_4 ボルトの公称長さ 図 3	l_5 ボルトの公称長さ 図 4
M 8	40	27	30	28	3,0
M 8	60	47	50	48	3,0
M 10	60	44	48	45	3,6
M 10	80	64	68	65	3,6
M 12	60	40	46	41	4,6
M 12	80	60	66	61	4,6
M 12	100	80	86	81	4,6
M 16	80	55	-	55	5,4
M 16	100	75	-	75	5,4
M 16	125	100	-	100	5,4
M 20	100	-	-	70	5,5
M 20	125	-	-	95	5,5
M 20	150	-	-	120	5,5

注文例
スター· グリップDIN 6336 GG付のクランプ· スクリュー
M 10 x 60 DIN 6332、スラスト· パッドDIN 6311無し

表記方法
クランプ· スクリューM 10 x 60 DIN 6332、DIN 6336 GG
付、スラスト· パッド無し

仕様
グリップとクランプ· スクリューは接着し、ピンDIN 99で結合。スラスト· パッドDIN 6311は有りと無しが可能。注文時に明記してください。