

## 스프링 플런저 • 볼타입 / 일자홈

### 22050.0212



#### 제품 설명

스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

#### 재질

- 몸체**
- 스틸, 흑색처리
- 볼**
- 볼 베어링 스틸, 경화처리
- 스프링**
- 스테인리스 스틸

#### 특징

고하중 스프링력: 두줄 표시



일반 스프링력



중하중 스프링력

#### 더 많은 정보

#### 참조

스페셜 타입 별도 요청.  
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.


#### 참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.  
인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.

#### 추가 제품

- 스프링 플런저, 볼타입 / 일자홈 - INCH

#### 그림




#### 주문 정보

| d <sub>1</sub> | 치수             |    |   | 스트로크<br>s | 스프링력 <sup>1)</sup>  |                     | 최대<br>[°C] | [g] | 제품 번호      |
|----------------|----------------|----|---|-----------|---------------------|---------------------|------------|-----|------------|
|                | d <sub>2</sub> | l  | n |           | F <sub>1</sub><br>~ | F <sub>2</sub><br>~ |            |     |            |
|                | [mm]           |    |   | [mm]      | [N]                 | [N]                 |            |     |            |
| 스틸, 고하중 스프링    |                |    |   |           |                     |                     |            |     |            |
| M12            | 8              | 22 | 2 | 2,5       | 61                  | 110                 | 250        | 11  | 22050.0212 |

<sup>1)</sup> 통계상 평균수치임

## 적용 예



## 규정 준수

### RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

### 0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 압과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.