

스프링 플런저 • 볼타입 / 일자홈 / 머리 있는 형 22050.1280



제품 설명

스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능
정확한 나사 깊이는 머리에 의해 규정됨.

재질


- 몸체**
- 스텐레스 스틸 1.4305
- 볼**
- 스텐레스 스틸, 경화처리
- 스프링**
- 스테인리스 스틸

조립


M 4 / M 5의 경우 l_3 참조

특징

고하중 스프링력: 두줄 표시



일반 스프링



고하중 스프링

더 많은 정보


참조

스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.


참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.
인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.

그림



치수 M4+M5




치수 M6-M12

주문 정보

치수						스트로크	스프링력 ¹⁾		최대		제품 번호.
d_1	d_2	d_3	l_1	l_2	n	s	F_1	F_2	$^{\circ}\text{C}$	g	
[mm]						[mm]	~	~	[°C]	[g]	
스텐레스 스틸, 고하중 스프링											
M8	4,5	13	16,5	11	1,2	1,5	36	60,5	250	7,6	22050.1280

¹⁾ 통계상 평균수치임

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.