

プレッシャーピン・圧入タイプ シール無

22150.0050



製品説明

位置決めや押し当てに使用します。例えば塗装やサンドブラストの際など。

材質

- 本体
・ アルミニウム Al
- バネ
・ ステンレス鋼
- ピン
・ POM、白

組立

組み付けは圧入によります。

取付け用穴間隔の計算式：

$$l_0 = z/2 + w + x$$

l_0 = 軸間距離

y = ワークの高さ

w = ワークの長さ

x = 下記参照

s = ストローク

z = 突き当てピンの直径

寸法 x の計算式： ($l_2 - d_2/2$ と同じ、もしくは背の高いワークの場合) $x = d_2/2 - s$

寸法 x の計算式： ($l_2 - d_2/2$ より背の低いワークの場合) $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) \times 0.123]$

マーキング


スプリング圧弱仕様 = ステンレス・バネ

更なる情報

その他の製品

- 偏心スリーブ, プレッシャー・ピン (圧入タイプ用)

寸法図



発注情報

寸法		バネ力 F max. ¹⁾ 約 [N]	寸法		ストローク s [mm]	取付穴 D H8 [mm]	x ²⁾ [mm]	max. [°C]	[g]	製品番号
d1	d2		l1 -1	l2 ±0,5						
[mm]	[mm]		[mm]	[mm]						
6	3	10	7	4	0,5	6	1	80	0,3	22150.0050

ピン: 熱可塑性樹脂/熱可塑性プラスチックピン、軽荷重


¹⁾ 統計的平均値

²⁾ If the workpiece height (y) is less than $l_2 - d_2/2$, the coordinate dimension (x) must be calculated.

アクセサリ

	寸法 d_1 [mm]	 [g]	製品番号
組付工具			
	6	19	22150.0830

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。