

シートピン・先端部ピン形状
22680.0438



製品説明

精密で安定したサポートや突き当てとして使用できます。ピン状の先端部のため、ごく狭い面でしか受けることのできないワークに対しても有用です。
座面は、高周波焼入れ・研磨加工

材質

- 熱処理鋼、熱処理、黒染

寸法図




図 1





図 2

発注情報

l ₁ ±0,01	d ₁	d ₂	寸法			二面幅 [mm]	締付トルク max. [Nm]	 [g]	製品番号
			l ₂	l ₃	d ₃				
			[mm]						
オネジ付 - 図 1									
60	M12	8	14	30	21,2	19	60	83	22680.0438

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。