

揺動パッド  
22730.0119

## 製品説明

揺動パッドは、ストッパー、サポート、スラストパッドなどの用途に、またクランプ機器の付属品として使います

## 材質

## ボール

- ステンレス鋼 1.3541 ( SUS420J2相当 ) 、  
ニッケルメッキ

## 本体

- ステンレス鋼 1.4057 ( SUS431相当 ) 、熱  
処理

## 更なる情報

## 備考

ボールの反転防止付  
耐荷重の値はステンレス鋼仕様にも有効です。

## 寸法図




図 1




図 2




図 3





図 4

## 発注情報

| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | 寸法 |  | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub><br>-0.5 | ボール直径 | 二面幅  | 耐荷重 ( 静<br>荷重時 )<br>max. | 締付トルク<br>max. |  | 製品番号       |
|----------------|----------------|----|--|----------------|----------------|------------------------|-------|------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                |                |    |  |                |                |                        |       |      |                          |               |                                                                                       |            |
|                |                |    |  | [mm]           |                |                        |       | [mm] | [kN]                     | [Nm]          | [g]                                                                                   |            |
| 20             | M10            |    |  | 10,5           | 18             | 10                     | 16    | 17   | 25                       | 46            | 40                                                                                    | 22730.0119 |

オネジ付、カット面付きボール、接触面は平滑 – 図 1, ステンレス鋼

## 応用例



## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。