# **アイボルト・**DIN444、形状B 強度クラス 8.8 精密タイプ 22980.0081



# 製品説明

精密仕様で、DIN規格を上回る品質のアイ・ボルトです。ネジ部は転造で、シャフト径はネジ部外形と同じです。寸法 s の面は加工されています。 穴径d $_2$ の公差は H7

#### 材質

・ 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 8.8、黒

#### 更なる情報


参照先


締付トルクについては巻末の技術資料をご参 照ください。

### その他の製品

• アイボルト, DIN444、形状B

# 寸法図






#### 発注情報

寸法						I	製品番号
d <sub>1</sub>	I	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	b	s	_	
		H7			-0,2		
[mm]						[g]	
M8	40	8	18	22	9	28	22980.0081

# 応用例



# 法令(コンプライアンス

#### RoHS準拠

鉛を含有-6a/6b/6cの除外規定に適合

#### 0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

#### プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。 https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていま せん.

