# **固定式スロット・テノン・**円筒形状

# 23110.0110




### 製品説明


基準穴を持ったパレットや中間プレートに治具やクランプ部品を固定する際の位置決めに使います。 T溝を持った相手にも使えます。

#### 材質

• スティール、浸炭焼入れ、黒染、研磨

### 寸法図





## 発注情報

T溝幅 マシン側 b	寸法	適合ねじ ISO 4762		Ĭ	製品番号
h6	d <sub>1</sub>	(図 1)	(図 2)		
[mm]	[mm]	[mm]		[9]	
10	30	M6	M8	28	23110.0110

### 応用例




図 1




図 2

### 法令(コンプライアンス

#### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

#### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

#### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.

