

측면 플런저 · 민자형, 실팀이 없는 타입, 암나사 타입

22150.1026



제품 설명

압력을 가하거나 포지셔닝 시 사용된다. 예) 페인팅 및 샌드블라스트 작업

재질

몸체

- 알루미늄 Al

탭이 난 와서

- 스틸, 흑색처리

스프링

- 스틸, 흑색처리

조립

마운팅 홀의 중심간격 계산식 :

$$l_0 = z/2 + w + x$$

l_0 = 중심간격

y = 가공물 높이

w = 가공물 길이

x = 스트로크

z = 고정핀 직경

가공물을 위한 계산값 x 는 : $x = d_2/2 - s$

압입식 설치

특징

일반 하중 스프링력 = 스텔 스프링, 흑색처리

더 많은 정보


참조

개별 고정 나사는 스레드 홀이 있는 플레이트에 결합될 수 있다.

추가 제품

- 편심 마운팅 부싱, 측면 플런저용, 민자형

그림



주문 정보

치수 d_1	치수 d_2	스프링력 F 최대 ¹⁾ ~ [N]	치수 d_3	치수 l_1 -1	치수 l_2	치수 l_3	치수 l_4	스트로크 s [mm]	위치 홀 D H8 [mm]	최대 [°C]	[g]	제품 번호.
[mm]	[mm]	[N]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[°C]	[g]	
10	M4	75	6,3	11	7,5	4,5	1,2	2	10	250	2,1	22150.1026

¹⁾ 통계상 평균수치임

액세서리

	치수 d_1 [mm]	 [g]	제품 번호.
조립 툴			
	10	49	22150.0831

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.