ストラップ・交換可能なソフトロ金

23190.0055

製品説明

この交換可能なソフトロ金付きのストラップ(クランプ爪)は、繊細な部品のクランプ用
このストラップは、先端に真鍮、プラスチックのインサートを取り付けるので、ワークに傷をつけません

材質

クランプ
- 熱処理鋼、黒染

組立

ソフトロ金は同梱されている2本のボルトで取り付けます

寸法図



図 1



図 2

発注情報

公称寸法 b_1 +0,5	寸法														製品番号
	l_1	b_2	b_3	d_1	d_2	e_1	e_2	h_1	l_2	l_3	l_4	s			
[mm]	[mm]													[g]	
ソフトロ金は付属しないクランプ板 – 図 1															
18	**160**	50	30	M16	M8	30	63	30	28	14	16	12		1440	23190.0055

応用例



法令(コンプライアンス

RoHS準拠
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています

鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.