

측면 플런저 · 나사형, 실팀이 있는 타입, 암나사 타입 22150.1414



제품 설명

압력을 가하거나 포지셔닝 시 사용된다. 예) 페인팅 및 샌드블라스팅 작업
칩과 오염물에 대비한 실팀처리.

재질

실팀

- CR

몸체

- 스텝, 아연 코팅

탭이 난 와서

- 스텝, 흑색처리

스프링

- 스텝인리스 스텝

조립

마운팅 홀의 중심간격 계산식 :

$$l_0 = z/2 + w + x$$

l_0 = 중심간격

y = 가공물 높이

w = 가공물 길이

x = 스트로크

z = 고정핀 직경

가공물을 위한 계산값 x 는 : $x = d_2/2 - s$

측면 플런저는 마운팅 톨로 돌려서 고정된다.

특징


경하중 스프링력 = 스텝인리스 스텝 스프링

더 많은 정보

참조

개별고정 나사는 스레드 홀이 있는 플레이트에
결합될 수 있다.

그림



주문 정보


치수		스프링력 F 최대 ¹⁾ ~ [N]	치수					스트로크 s [mm]	WS [mm]	 최대 [°C]	 [g]	제품 번호.
d ₁	l ₁ -2 [mm]		d ₂	d ₃	l ₂	l ₃	l ₄					
경하중												
M12	19	20	M4	6,1	4	4,5	2	1,6	10	110	4,9	22150.1414

¹⁾ 통계상 평균수치임

액세서리

	치수 d ₁ [mm]	 [g]	제품 번호.
조립 툴			
	M12	76	22150.0820

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.