클램프 잠금 핀 • 버튼 손잡이 있음

22410.0042

제품 설명

급속 체결, 잠금, 조정, 교체, 위치 부싱 없이 관통되지 않은 홀에서의 고정 (H11) 용
반복적으로 연결 작업해야 하는 부분을 빠르고 쉽게 풀 수 있음. 볼이 볼트와 구멍 사이에 고정되어 있기 때문에 유연하게 사용 가능.
스테인레스 스틸1.4542을 사용하는 경우, 모든 버전은 부식 방지 : 매우 견고하며 내 마모성 또한 뛰어남.

재질

핀 부분
- 스텐레스 스틸 1.4305

손잡이
- 알루미늄, 검은색 RAL 9005와 유사

누름 단추
- 표면 경화 처리 스틸, 질화 처리, RAL 1016 과 유사한 노란색

스프링
- 스테인리스 스틸

조립

간단한 H11 홈만 있으면 충분함.

작동

클램프 잠금 핀은 막힌 홀에도 사용 가능함.
H11 보어 홀에 적용된 유지력은 상대물의 재질에 따라 달라짐
- 강철, 경화 - 최소. 30 N
- 강철, soft - 최소. 120 N
- 스테인리스 스틸, soft - 최소. 120 N
- 알루미늄, 알루미늄 합금 - 최소. 250 N

더 많은 정보

참조

스페셜 타입 별도 요청.
클램프 잠금 핀은 절대 리프팅 용도로 사용해서는 안됨.

액세서리

연결 케이블 EH 22400.에 쉽게 연결.

추가 제품

- 연결 케이블

그림



** 스텐레스 스틸 1.4542 표시 있음.

주문 정보

치수									지지력[1] 최소 스틸, 소프트	위치 홀 H11	최소	최대		전단저항, 2전단[2] 최소	제품 번호.
d_1 -0,04 -0,08	l_1 +2 -1	d_2 +0,1 -0,05	d_3	d_4	l_2	l_3	l_4	l_5							
[mm]									[N]	[mm]	[°C]		[g]	[kN]	
스테인리스 스틸															
8	**10**	8,3	14,1	25	18,6	27,3	22,6	18,6	120	8	-30	150	25	38	22410.0042

[1] 유지력은 상대물의 재질에 따라 달라짐 - "작동 매뉴얼" 참고

[2] 전단 반발력은 DIN 50141에 따름

적용 예





규정 준수

RoHS 준수하지 않음
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수하지 않음

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함

납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈룸, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.