

カム・クランプ

23410.0151



製品説明

カムクランプは、素早くかつ安全にクランプ、アンクランプを大きな力で幅広い調整範囲をもって行えます。カム形状により、どのようなクランプ位置においてもクランプできるようになっています。さらに、カムクランプは、自己保持します。スラストワッシャーを外すことで、ストッパーとしても使えます。

材質

グリップ・レバー

- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、サンドブラスト

本体

- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、ニッケルメッキ

ねじ

- ステンレス鋼 1.4021 (SUS420J1相当)、熱処理、ニッケルメッキ

ボール・ノブ

- 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色

組立

M 10 (SW 6)で固定します。最大締付けトルクは40 Nmです

取り扱い

固定ボルトとスラストワッシャーは、調整可能です。ボルトをねじ込むと、簡単に希望の位置きめを行えます。製品番号 23410.0050 / .0051は、セレーションによりクランプレバーを希望の位置に動かすことができます

更なる情報

備考

特注で左回りも製作できます

寸法図




図 1







図 2



発注情報

[g]	製品番号
クランプ・ボルト付 - 図 2, ステンレス鋼	23410.0151

159

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.