

ハンドクランク
24330.0436



製品説明


材質

- クランク本体
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒 つや消し
- 円筒形 グリップ
- 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色

更なる情報

参照先
ハンド・ クランク DIN469の類似品


寸法図



発注情報

寸法									d ₄ 円筒形 グ リップの径 EH 24530.			製品番号
l	s H11	e min.	d ₁ max.	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂ 約	h ₃		max.		
[mm]									[mm]	[°C]	[g]	
亜鉛ダイキャスト												
100	12	16,1	12,6	27	30	28	17	15	23	80	270	24330.0436

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。