位置調整付クランピング· レバー・メネジ付、内部部品ステンレス製

24390.0511

製品説明

レバー位置を調整できるクランピング· レバー。内部部品はステンレス製。医療機器、化学産業など様々な分野で利用されます。

材質

レバー
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、梨地オレンジ（RAL2004相当）

ネジ部
- ステンレス鋼 1.4305（SUS303相当）

内部部品
- ステンレス鋼 1.4305（SUS303相当）

取り扱い

レバーを引き上げるとセレーションの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーションが噛み合います。

更なる情報

備考

ネジ部は交換できます。

寸法図



発注情報

寸法										製品番号
d_1	d_2	d_3	h_1	h_2	h_3	h_4	l_2	t ≥	[g]	
[mm]										
オレンジ										
25	**M10**	19	43	11	4	63	89	17	175	24390.0511

応用例



法令(コンプライアンス

RoHS準拠
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています

鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.