クランプナット・レバー・溶接
24470.0510

製品説明

DIN99の廉価版です。

材質

- スティール、亜鉛めっき

寸法図



発注情報

寸法								
l_1	l_2 約	d_1	d_2	d_3	h_1	h_2 約		製品番号
[mm]							[g]	
鋼								
100	95	M12	25	14	19	46	149	24470.0510

応用例



法令(コンプライアンス

RoHS準拠
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています

⚠
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.