

## ディスク・ハンドル・アルミニウム

24600.0216



### 製品説明

裏側には握りやすい凹みがあります。  
ボス部は旋削加工。リム部は旋削加工後に鏡面研磨。加工していない部分はきれいにサンドブラスト。通常は塗装をせずこのまま使用できます

### 材質

軸部  
・ スティール、亜鉛めっき

本体  
・ アルミニウム鋳物

### 筒形ハンドル EH 24530

・ 熱硬化性樹脂 ( PF31 )、黒 ( RAL 9005相当 )

### 組立


正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。

### 更なる情報

### その他の製品

- ・ 皿穴付ワッシャー
- ・ 円筒形ハンドル, 回転式

### 寸法図



キー溝の位置は、図に対して回転方向にずれている場合があります

### 発注情報

| 寸法                     |                      |                |      |                |                     | 適合 回転<br>ハンドル<br>EH 24530. | 🌡️<br>max. | 🏋️<br>[g] | 製品番号       |
|------------------------|----------------------|----------------|------|----------------|---------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| d <sub>1</sub>         | d <sub>2</sub><br>H7 | d <sub>3</sub> | b    | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub><br>約 | [mm]                       | [°C]       |           |            |
| キー溝なし、円筒型取っ手 EH24530.付 |                      |                |      |                |                     |                            |            |           |            |
| 140                    | 16                   | 36             | 16,5 | 19             | 36                  | 23 x M8                    | 110        | 510       | 24600.0216 |

### 法令(コンプライアンス)

#### RoHS準拠

鉛を含有 - 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

#### 0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

#### プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。