

パーム・グリップ・スラスト・ベアリング付

24700.0080




製品説明

- スラスト・ベアリングの利点：
- 座面の摩擦が低減されることにより、同じサイズのレバーで倍の締付力が得られます。
 - 座面が動かないので対象部品に傷つきません。
 - ネジ部に高いプリテンションをかけられるので、緩みにくくなります

材質

- グリップ
- PA
- 内部部品
- スティール、窒化処理、黒染

寸法図




発注情報

寸法									製品番号
d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ 約	h ₂ 約	t ₁ min.	t ₂	max.		
[mm]							[°C]	[g]	
メネジ付 – 図 1									
80	M12	35	54	34	26,5	6,6	80	213	24700.0080

応用例

スラスト・ベアリングによるクランプ力の向上 (手で同じ力を加えた場合)



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。