

## スプリングプランジャー・スラストピン、六角穴付 インチサイズ

2B030.0050



### 製品説明

位置決め、インデックス、固定、クリックなど様々な用途に使用します。  
スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使用します。

### 材質

ピン  
・ 快削鋼、焼入れ、黒染

本体  
・ 快削鋼、黒染

バネ  
・ ステンレス鋼

### マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し



バネ圧: 標準

バネ圧: 強

### 更なる情報

#### 備考

特別仕様については、お問い合わせください。  
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。  
・ この製品はインチ寸法で作られています。


#### 参照先

換算表は「技術資料」をご参照ください  
ネジ緩み止め: ポリアミドの部分塗布 (詳細は巻末の「技術資料」参照ください)

#### その他の製品

- ・ スプリングプランジャー, スラストピン, 六角穴付

### 寸法図




### 発注情報

| d <sub>1</sub> | 寸法    |       | ネジのクラス | d <sub>2</sub> | l     | 二面幅 | ストローク<br>s | バネ力 <sup>1)</sup> |                  | min. | max. | [oz]  | 製品番号       |
|----------------|-------|-------|--------|----------------|-------|-----|------------|-------------------|------------------|------|------|-------|------------|
|                | [インチ] | [インチ] |        |                |       |     |            | F <sub>1</sub> 約  | F <sub>2</sub> 約 |      |      |       |            |
| 1/2-13         | 1/2   | 0,5   | 2A-UNC | 0,248          | 1 1/4 | 1/4 | 0,25       | 2,7               | 9,3              | -22  | 482  | 0,649 | 2B030.0050 |

<sup>1)</sup> 統計的平均値

## 応用例



## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

### 0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

### プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。