

プレッシャーピン・圧入タイプ、シール付、インチサイズ 2B150.0112



製品説明

位置決めや押し当てに使用します。例えば塗装やサンドブラストの際など。
切粉や汚れに対するシール付。

材質

- シール
 - ・ CR
- 本体
 - ・ アルミニウム Al
- バネ
 - ・ スチール、亜鉛めっき
- ピン
 - ・ スチール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき

組立

組み付けは圧入によります。
取付け用穴間隔の計算式：
 $l_0 = z/2 + w + x$
 l_0 = 軸間距離
 y = ワークの高さ
 w = ワークの長さ
 x = 下記参照
 s = ストローク
 z = 突き当てピンの直径
 寸法xの計算式： ($l_2 - d_2/2$ と同じ、もしくは背の高いワークの場合) $x = d_2/2 - s$
 寸法xの計算式： ($l_2 - d_2/2$ より背の低いワークの場合) $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) \times 0.123]$

マーキング


スプリング圧強化仕様 = バネ鋼、亜鉛メッキ

更なる情報

その他の製品

- ・ 偏心スリーブ、プレッシャー・ピン (圧入タイプ用)、インチサイズ

寸法図



発注情報

d ₁	寸法		バネ力 F max. ¹⁾ 約 [lb]	l ₁ -0,08	寸法		ストローク s	取付穴 D H8	x ²⁾	max. [°F]	[oz]	製品番号
	[インチ]	d ₂			[インチ]	l ₂						
		[インチ]				[インチ]		[インチ]	[インチ]			
ピン: 鋼 / 重荷重												
1/4		0,118	9	0,275		0,157	0,02	1/4	0,035	230	0,026	2B150.0112


¹⁾ 統計的平均値

²⁾ If the workpiece height (y) is less than $l_2 - d_2/2$, the coordinate dimension (x) must be calculated.

アクセサリ

	寸法 d ₁ [インチ]	 [oz]	製品番号
組付工具			
	1/4	0,678	22150.0830

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。