

プレッシャーピン・圧入タイプ、シール付、インチサイズ 2B150.0125



製品説明

位置決めや押し当てに使用します。例えば塗装やサンドブラストの際など。
切粉や汚れに対するシール付。

材質

シール

- ・ CR

本体

- ・ アルミニウム Al

バネ

- ・ ステンレス鋼

ピン

- ・ スチール、浸炭焼入れ、亜鉛めっき

組立

組み付けは圧入によります。

取付け用穴間隔の計算式：

$$l_0 = z/2 + w + x$$

l_0 = 軸間距離

y = ワークの高さ

w = ワークの長さ

x = 下記参照

s = ストローク

z = 突き当てピンの直径

寸法 x の計算式： ($l_2 - d_2/2$ と同じ、もしくは背の高いワークの場合) $x = d_2/2 - s$

寸法 x の計算式： ($l_2 - d_2/2$ より背の低いワークの場合) $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) \times 0.123]$

マーキング


スプリング圧弱仕様 = ステンレス・バネ

更なる情報

その他の製品

- ・ 偏心スリーブ、プレッシャー・ピン (圧入タイプ用)、インチサイズ

寸法図



発注情報

d ₁	寸法 d ₂	バネ力 F max. ¹⁾ 約 [lb]	寸法 l ₁	寸法 l ₂	ストローク s	取付穴 D H8	max. [°F]		製品番号
[インチ]	[インチ]		[インチ]	[インチ]	[インチ]	[インチ]		[oz]	
7/16	0,236	9	0,43	0,393	0,08	7/16	230	0,138	2B150.0125


ピン: 鋼 / 軽荷重

¹⁾ 統計的平均値

アクセサリー

	寸法 d ₁ [インチ]	 [oz]	製品番号
組付工具			
	7/16	1,749	22150.0831

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。