

インデックス・ボルト・薄板用

EH 22120.



製品説明

薄板の貫通穴に取り付けるインデックス・ボルト。

材質

本体

- ・ スティール、亜鉛めっき

ロック・ピン

- ・ ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、
ニッケルメッキ

ノブ

- ・ PA6、黒 (つや消し)

組立

固定用スリーブを使って1 - 5 mmの板厚に取り付けられます。

取り扱い

ホールド機構付のタイプでは、ノブを引いて90°回せばノッチによってロックされます。このエレメントでは相手部品の厚みによっては、ノブを一杯に引いてもピンが入りきらないことがあります。

更なる情報


備考

分解不可能

その他の製品

- ・ ロケータイングブッシュ、インデックスボルト用

寸法図



発注情報


d ₁	l ₂	d ₂	d ₃	寸法				s	二面幅 ₁	二面幅 ₂	バネ力 ¹⁾		温度		質量	製品番号
				l ₁	l ₃	l ₄	F ₁ 約				F ₂ 約	min.	max.			
				[mm]					[mm]	[mm]	[N]		[°C]		[g]	
ホールド機構なし - 図 1																
6	8,5	25	10	34	6,0	10	1 - 5	17	14	8,5	22	-30	80	39	22120.0266	
6	10,5	25	10	34	6,0	10	1 - 5	17	14	8,5	22	-30	80	40	22120.0267	
8	10,0	31	12	40	7,5	12	1 - 5	19	16	15,5	28	-30	80	63	22120.0268	
8	12,0	31	12	40	7,5	12	1 - 5	19	16	15,5	28	-30	80	63	22120.0269	
ホールド機構付 - 図 2																
6	8,5	25	10	34	6,0	10	1 - 5	17	14	8,5	22	-30	80	39	22120.0286	
6	10,5	25	10	34	6,0	10	1 - 5	17	14	8,5	22	-30	80	39	22120.0287	
8	10,0	31	12	40	7,5	12	1 - 5	19	16	15,5	28	-30	80	61	22120.0288	
8	12,0	31	12	40	7,5	12	1 - 5	19	16	15,5	28	-30	80	62	22120.0289	

¹⁾ 統計的平均値

アクセサリ

	 [g]	製品番号
フラット、メガネレンチ		
	26	22120.0299

応用例



法令(コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。