

유면 게이지 EH 22860.



제품 설명

유면 게이지는 과도한 압력이 없는 오일 탱크의 유량을 확인할 때 사용할 수 있다.

재질

씰 링
• 오일과 가솔린에 견딤

반사경
• 플라스틱, 흰색


링 너트
• 알루미늄 Al

유면게이지
• 플렉시 유리 (PMMA) 투명

조립

직경 \varnothing H11의 홀에 나사없이 끼울 수 있음. 링 너트를 사용하여 씰링

그림




주문 정보

치수 d_1	d_2	d_3	치수					위치 홀 D H11 [mm]	온도		중량 [g]	제품 번호.
			x ~ [mm]	l_1	b 최소	h	e		최소 [°C]	최대		
오일 위치 표시기 없음												
16	25	2,2	15	3,5	9	-	21,0	20	-20	70	9,1	22860.0016
22	35	3,0	15	4,5	10	-	30,0	28	-20	70	18,0	22860.0022
32	45	3,0	18	5,5	12	-	40,0	38	-20	70	34,0	22860.0032
50	64	3,0	22	5,5	14	-	58,5	58	-20	70	87,0	22860.0050
오일 위치 표시기 있음												
16	25	2,2	15	3,5	9	5	21,0	20	-20	70	9,2	22860.0116
22	35	3,0	15	4,5	10	6	30,0	28	-20	70	18,0	22860.0122
32	45	3,0	18	5,5	12	8	40,0	38	-20	70	33,0	22860.0132
50	64	3,0	22	5,5	14	10	58,5	58	-20	70	85,0	22860.0150

액세서리

	치수 d_1	치수		중량 [g]	제품 번호.
		d h9 [mm]	e		
조립 틀					
	16	2,0	21,0	16	22860.0816
	22	2,8	30,0	30	22860.0822
	32	2,8	40,0	36	22860.0832
	50	2,8	58,5	49	22860.0850

적용 예



규정 준수

자세한 규정 준수 정보를 보려면 원하는 품목 번호를 선택하십시오.