

ラテラルスプリングプランジャー
EH 22140.

製品説明

位置決めや押し当てに使用します。例えば塗装やサンドブラストの際など。

材質

- ボール
- ・ステンレス鋼、焼入れ
 - ・POM、白
 - ・軸受鋼、焼入れ

本体

- ・快削鋼、黒染

バネ

- ・ステンレス鋼
- ・ポリウレタン

組立


取付穴に圧入して使用するため、圧入寸法 l_3 と穴径の公差にご注意ください。
位置決めまたは押し当てに使用します。

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

寸法図





発注情報

寸法						取付穴 H8	スト ローク s	バネ力 ¹⁾				製品番号	
d ₁ +0,1	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	b			F ₁ 約	F ₂ 約	min.			max.
[mm]						[mm]	[mm]	[N]		[°C]		[g]	
ボール材質：ステンレス鋼 バネ圧：標準 シングル型 – 図 1													
8	3,0	25	3,6	6	3,2	8	0,8	2,5	6,5	-30	50	8,9	22140.0008
10	4,0	30	4,2	7	4,0	10	1,0	4,5	9,0	-30	50	16,0	22140.0010
12	5,0	35	4,8	9	5,0	12	1,6	6,5	13,0	-30	50	28,0	22140.0012
14	6,5	40	5,8	10	5,4	14	1,9	8,0	18,0	-30	50	43,0	22140.0014
ボール材質：プラスチック バネ圧：標準 シングル型 – 図 1													
8	3,0	25	3,6	6	3,2	8	0,8	2,5	6,5	-30	50	8,8	22140.0108
10	4,0	30	4,2	7	4,0	10	1,0	4,5	9,0	-30	50	16,0	22140.0110
12	5,0	35	4,8	9	5,0	12	1,6	6,5	13,0	-30	50	28,0	22140.0112
14	6,5	40	5,8	10	5,4	14	1,9	8,0	18,0	-30	50	42,0	22140.0114
ボール材質：ベアリング鋼 バネ圧：強 シングル型 – 図 2													
10	5,5	30	7,0	8	4,5	10	1,0	60,0	170,0	-40	80	8,6	22140.0410
12	6,5	35	8,0	9	5,5	12	1,5	80,0	260,0	-40	80	14,0	22140.0412
14	8,0	40	9,0	10	6,5	14	2,0	120,0	480,0	-40	80	20,0	22140.0414
ボール材質：ベアリング鋼 バネ圧：強 ダブル型 – 図 3													
16	5,5	35	7,0	11	15,0	16	1,5	110,0	220,0	-40	80	20,0	22140.0616
18	6,5	40	8,0	12	17,0	18	1,8	120,0	330,0	-40	80	29,0	22140.0618
22	8,0	45	9,0	15	21,0	22	2,5	130,0	540,0	-40	80	43,0	22140.0622

¹⁾ 統計の平均値

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。