

고정 슬롯 테넨 · 원형장치가 있는 형
EH 23110.




제품 설명

고정 팔레트 혹은 원형 위치 홀이 있는 팔레트에 픽스처나 클램핑 부품의 위치를 결정하기 위해 사용.
슬롯과 홀에 삽입해서 사용할 수 있다.

재질

- 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리, 연마처리

그림



주문 정보

머신의 T-슬롯 사이즈 b h6 [mm]	치수 d ₁ [mm]	스크류용 ISO 4762		[g]	제품 번호
		(그림 1)	(그림 2)		
10	30	M6	M8	28	23110.0110
12	30	M6	M8	30	23110.0112
14	30	M6	M8	33	23110.0114
16	30	M6	M8	36	23110.0116
18	30	M6	M8	45	23110.0118
20	36	M6	M8	45	23110.0120
22	40	M6	M8	54	23110.0122
28	42	M6	M8	65	23110.0128
36	48	M6	M8	86	23110.0136

적용 예




그림 1




그림 2

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.