

편심 클램프
EH 23410.



제품 설명

편심 클램프는 상대적으로 큰 조정 범위와 높은 인장력으로 신속하고 안전하게 클램핑과 풀림을 할 수 있다. 편심 평 와서는 어떠한 클램핑 위치에서도 비계단식 반경효과가 적용된다. 또한 편심 클램프는 자체 잠금된다. 클램프는 쓰러스트 와셔를 제거할 경우 비계단식 잠금 방식으로 사용 가능하다.

재질

핸들 바

- 스틸, 연마처리, 흑색처리
- 스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리

몸체

- 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리
- 스텐레스 스틸 1.4305, 니켈 도금

나사

- 스틸, 경화처리, 흑색처리
- 스텐레스 스틸 1.4021, 열처리, 니켈 도금

볼 손잡이

- 열경화성 플라스틱 (PF31) DIN 319, 검은색

조립

나사 볼트 M10 (SW6) 를 이용해 고정. 최대 조임토크 40 Nm 보장

작동

나사 볼트와 와셔는 조정 가능. 나사로 조이면 클램핑 캐치를 원하는 위치로 쉽게 돌릴 수 있음. 제품 번호 23410.0050 / .0051 의 톱니 (serration) 는 클램핑 레버를 원하는 위치에 쉽게 놓을 수 있게 한다.

더 많은 정보

참조

왼쪽 방향 회전 타입은 별도 요청에 따라 공급 가능합니다.

그림




그림 1









그림 2



주문 정보

	 [g]	제품 번호.
클램핑 레버 있음 - 그림 1, 스틸	317	23410.0050
클램핑 레버 있음 - 그림 1, 스테인리스 스틸	317	23410.0051
클램핑 나사 있음 - 그림 2, 스틸	159	23410.0150
클램핑 나사 있음 - 그림 2, 스테인리스 스틸	159	23410.0151

규정 준수

자세한 규정 준수 정보를 보려면 원하는 품목 번호를 선택하십시오.