

スクリーージャッキ

EH 23470.



製品説明

このスクリーージャッキは台形ねじを採用したセルフロックタイプです。また、ねじ部終端にストッパーがあるので、廻しているうちに外れることはありません。Tスロットにホルダーが固定されるため、ワークの交換の際にもジャッキの位置は保持されます。垂直面に取り付けることもできます。ワークサポートとしての使い方もできます。その際に揺動パッドを使えば、ワークの面が平行でなくてもしっかりと支えます。センタリング・プレートを使えば、サイズ52, 70, 100のジャッキを重ねて使うこともできます

材質

各種キャップ

- ・ スティール、浸炭焼入れ、黒染


ホルダー

- ・ スティール、黒染

スクリーージャッキ

- ・ スティール 1.0503 (S45C相当)、塗装

寸法図



発注情報

l ₂ クランプ高さ max. [mm]	寸法					耐荷重 [kN]	 [g]	製品番号
	l ₁ min.	d ₁ [mm]	d ₂	d ₃	d ₄ [mm]			
スクリュー ジャッキ本体								
50	38	31	31	Tr 20 x 4	—	15	191	23470.0005
52	42	50	50	Tr 30 x 4	12	60	539	23470.0006
70	50	50	50	Tr 30 x 4	12	60	645	23470.0007
100	70	50	50	Tr 30 x 4	12	60	900	23470.0010
140	100	69	69	Tr 40 x 7	12	100	2614	23470.0014
210	140	80	70	Tr 50 x 8	12	170	4336	23470.0021
300	190	100	80	Tr 65 x 10	12	350	9680	23470.0030

アクセサリ

	d	d ₁	b	d ₂	寸法 l [mm]	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	適合する スク リユー・ ジャッキ [mm]	 [g]	製品番号
ホルダー												
	–	31	40	18,5	–	175	30	35	90	50	516	23470.0232
	–	50	60	20,5	–	190	38	46	90	52/ 70/100	879	23470.0250
	–	69	80	24,5	–	210	48	54	90	140	1279	23470.0270
揺動キャップ												
	50	–	–	–	32	–	–	–	–	52/ 70/100	399	23470.0350
	65	–	–	–	35	–	–	–	–	140/210	716	23470.0365
球面キャップ												
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52/ 70/100/140/210/300	75	23470.0171
V形キャップ												
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52/ 70/100/140/210/300	138	23470.0172
センタリング・プレート												
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52/ 70/100	107	23470.0170

法令(コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。