

## Zijdrukstukken • glad, met afdichting

22150.0111



## Productbeschrijving

Te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen, bijv. tijdens schilderen en zandstralen.  
Afdicht tegen spanen en vuil.

## Materiaal

## Afdichting

- CR

## Huls

- aluminium Al

## Veer

- staal, gezwart

## Stift

- staal, gehard, galvanisch verzinkt

## Montage

Montage door inpersen.

Formule voor berekening van de hart afstand tot de montageboring:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

$$l_0 = \text{hart afstand},$$

$$y = \text{werkstukhoogte},$$

$$w = \text{werkstuklengte},$$

$$s = \text{slag},$$

$$z = \text{aanslagdiameter}$$

Berekening maat x:

voor y groter of gelijk aan  $l_2 - d_2/2$ ,

$$\text{dan } x = d_2/2 - s$$

of

y kleiner dan  $l_2 - d_2/2$ ,

$$\text{dan } x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) \times 0,123]$$

## Kenmerken


Versie standaard veerkracht = veer van gezwart staal

## Meer informatie

## Overige producten

- Excenter, voor zijdrukstukken, glad

## Tekening



## Bestelinformatie

| Afmetingen                                       |                | Veerkracht<br>F<br>max. <sup>1)</sup><br>~<br>[N] | Afmetingen           |                        | Slag<br>s<br>[mm] | Boring<br>D<br>H8<br>[mm] | x <sup>2)</sup><br>[mm] | <br>max.<br>[°C] | <br>[g] | Artikelnr. |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                                   | d <sub>2</sub> |                                                   | l <sub>1</sub><br>-2 | l <sub>2</sub><br>±0,5 |                   |                           |                         |                                                                                                       |                                                                                              |            |
| [mm]                                             | [mm]           |                                                   | [mm]                 | [mm]                   |                   |                           |                         |                                                                                                       |                                                                                              |            |
| Stift: Staal/pin van staal, standaard veerkracht |                |                                                   |                      |                        |                   |                           |                         |                                                                                                       |                                                                                              |            |
| 6                                                | 3              | 20                                                | 7,5                  | 4                      | 0,5               | 6                         | 1                       | 110                                                                                                   | 0,6                                                                                          | 22150.0111 |


<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

<sup>2)</sup> If the workpiece height (y) is less than  $l_2 - d_2/2$ , the coordinate dimension (x) must be calculated.

## accessoires

|                                                                                   | Afmetingen<br>d <sub>1</sub><br>[mm] | <br>[g] | Artikelnr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Montagereedschap                                                                  |                                      |                                                                                            |            |
|  | 6                                    | 19                                                                                         | 22150.0830 |

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."