

## Kogelinsteekstiften • zelfborgend, met T-greep

### 22340.0048



#### Productbeschrijving

Voor snel vastzetten, vergrendelen, aanpassen, vervangen en verzekeren. Snel en makkelijk ontgrendelbaar voor vaak herhaalde verbindingen.  
Alle versies zijn corrosiebestendig. Wanneer RVS 1.4542 wordt gebruikt: Geharde stift, daardoor extreem belastbaar, hoogste bescherming tegen slijtage.  
Versie met ergonomisch handvat.

#### Materiaal

##### Stift

- RVS 1.4305

##### Greep

- Aluminium, zwart gelijk RAL 9005

##### Drukknop

- RVS, zwart

##### Veer

- Roestvast staal

#### Werking

De kogels worden ontgrendeld door op de knop te drukken.

#### Kenmerken

Types van RVS 1.4542 met markering onder de kogels.

#### Meer informatie

#### Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

- Dit product is ook verkrijgbaar in INCH afmetingen.


#### accessoires

Kan makkelijk bevestigd worden met bevestigingskabel EH 22400.

#### Overige producten

- Opnamebussen, voor kogelinsteekstiften en insteekstiften
- Opnamebussen, met flens, voor kogelinsteekstiften en insteekstiften
- Bevestigingskabels
- Positioneringsbussen, met kraag, DIN 172 A
- Positioneringsbussen, zonder kraag, DIN 179 A
- Kogelinsteekstiften met T-handgreep, enkelwerkend - voldoen aan NAS / MS17985

#### Tekening



\*\* uitvoering RVS 1.4542 met markering.

Bestelinformatie

| Afmetingen      |                |                |                |                |                |                |                |                | Boring<br>H11 | <br>min. max. | <br>Afschuifsterkte<br>dubbelsnedig<br>min. | Artikelnr. |    |            |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------------|
| d <sub>1</sub>  | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> | l <sub>6</sub> |               |                                                                                                  |                                                                                                                                |            |    |            |
| -0,04           | +0,6           |                |                | ±1             |                |                |                |                |               |                                                                                                  |                                                                                                                                |            |    |            |
| -0,08           |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                                                                                                  |                                                                                                                                |            |    |            |
| [mm]            |                |                |                |                |                |                |                |                | [mm]          | [°C]                                                                                             | [g]                                                                                                                            | [kN]       |    |            |
| Roestvast staal |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                                                                                                  |                                                                                                                                |            |    |            |
| 10              | 40             | 12             | 14,7           | 9,6            | 35,8           | 26,9           | 51,5           | 15,8           | 10            | -30                                                                                              | 150                                                                                                                            | 56         | 60 | 22340.0048 |

<sup>1)</sup> Afschuifbelasting vergelijkbaar met DIN 50141

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."