

Drukstukken • DIN 6311 en lage uitvoering
22560.1432**Productbeschrijving**

Te combineren met stiftschroeven DIN 6332 met drukpunt EH 22540.

Materiaal



- Roestvast staal

Montage

Het drukstuk dient zo gehouden te worden dat de borgring in de groef ligt en de opening naar beneden wijst. De bout wordt naar de open kant van de borgring zo ver mogelijk gekanteld en ingedrukt.


Meer informatie**Overige producten**

- Draadeinden, DIN 6332, met druktap

Tekening**Bestelinformatie**

d ₁	d ₂ H12	Afmetingen				voor drukstukken met stootpunt DIN 6332	α min.		Artikelnr.
		d ₄	h ₁	h ₂	t ₁	[mm]		[g]	
laag model, met vergroot stuwkrachtoppervlak en veerhouder – Afbeelding 2, Roestvast staal									
32	8,1	18	10	6	6	M10/M12	3°	43	22560.1432

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."