

무두 스크류 • DIN 6332 돌출부가 있는 형
22540.1121



제품 설명

무두 스크류는 추력 지점을 통해 힘을 직접 전달할 수 있는 클램핑 나사이다. 스틸 버전의 추력 지점의 압력 표면은 경화처리되어 있다.
민감한 표면을 클램핑하기 위해서 스러스트 패드 EH 22560. (DIN 6311 과 낮은 버전) 가 추력 지점에 부착될 수 있다. 스러스트 패드의 스냅링은 무두 스크류와 스러스트 패드를 손으로 분리할 수 있게 한다.
추력 지점이 있는 무두스크류는 추력 지점의 추가 반경 "r" (DIN 6332에 비해 최적화) 은 스러스트 패드의 조립을 더욱 쉽게 한다.
무두 스크류의 추력지점 직경은 나사산의 코어 직경보다 작기 때문에 핀 쪽에서도 나사로 조일 수 있다.

재질

- 스테인리스 스틸

더 많은 정보

추가 제품

- 스러스트 패드, DIN 6311 납작한 모델

그림





그림 1



그림 2

22560.0012-.0040 (스틸)
22560.0112-.0140 (스테인리스 스틸)




22560.0425-.0440 (스틸)
22560.1425-.1440 (스테인리스 스틸)

* 쉬운 조립을 위해서 DIN6632는 r에 의해 마무리 된다.

주문 정보

치수										제품 번호.
d ₁	l ₁	d ₂ h11	d ₃	l ₂	l ₃	l ₄ ~	l ₅ ~	n		
[mm]										
일자홈 (S) – 그림 1, 스테인리스 스틸										
M12	60	8	7,2	10	4,5	64,6	62,6	2	38	22540.1121

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.