

## Expander® 씰링 플러그 · 스텐레스 스틸 몸체와 볼 22880.0087



### 제품 설명

Expander® 씰링 플러그는 유체가 흐르는 오일 홀을 안전하고, 빠르고 경제적으로 막아주는 데 쓰인다. 예를 들어, 지그 픽스처의 구성시 유압 드릴 홀을 막아주는 데 쓰인다. 미리 준비한 셋팅 다이로 팽창 씰링 플러그를 드릴 홀에 압입시켜서 조립한다.  
제품 정보 페이지 뒤 첨부된 기술자료를 참조.

### 재질


- 몸체**
- 스텐레스 스틸 1.4305
- 볼**
- 스텐레스 스틸 1.4301

### 더 많은 정보

#### 추가 제품

- Expander® 씰링 플러그, 표면 경화처리된 스틸 몸체
- Expander® 씰링 플러그, 스텐레스 스틸 몸체
- 셋팅 다이, Expander® 씰링 플러그용

### 그림



### 주문 정보

| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | 치수<br>d <sub>2</sub><br>+0,1<br>[mm] | d <sub>3</sub><br>최대 | l <sub>3</sub><br>최소 | x<br>±0,2 | s | g   | 제품 번호.     |
|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|---|-----|------------|
| 스텐레스 스틸 몸체와 볼  |                |                |                                      |                      |                      |           |   |     |            |
| 7              | 7,5            | 10,05          | 7                                    | 6,4                  | 7,3                  | 0,4       | 3 | 1,9 | 22880.0087 |

### 적용 예

| Expander® 씰링 플러그의 상용압력과 압입압력, 스텐레스 스틸 1.4305 몸체 |                      |                 |                   |                    |                   |                    |                     |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 기본 재질                                           | ETG-100<br>AISI 1144 | C15Pb<br>1.0403 | GG-25<br>DIN 1691 | GGG-50<br>DIN 1693 | AlCuMg2<br>3.1354 | AlMgSiPb<br>3.0615 | G-AlSi7Mg<br>3.2371 |
| d <sub>1</sub><br>3-10 mm                       | p [bar]              |                 |                   |                    |                   |                    |                     |
|                                                 | 450                  | 450             | 450               | 450                | 450               | 380                | 380                 |
|                                                 | pTest [bar]          |                 |                   |                    |                   |                    |                     |
|                                                 | 1400                 | 1400            | 1400              | 1400               | 1400              | 1200               | 1200                |
| d <sub>1</sub><br>12-22 mm                      | p [bar]              |                 |                   |                    |                   |                    |                     |
|                                                 | 350                  | 350             | 350               | 350                | 350               | 280                | 280                 |
|                                                 | pTest [bar]          |                 |                   |                    |                   |                    |                     |
|                                                 | 1150                 | 1150            | 1150              | 1150               | 1150              | 900                | 900                 |

## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.