

위치 부상·포지셔닝 클램핑 핀 용, 나사 고정용

23111.0888



제품 설명

클램핑 핀 위치 지정을 위한 위치 지정 부상 핀을 적용하고자 하는 물체에 장착됩니다.


재질

- 스테인리스 스틸 1.4112, 경화 처리

조립

포지셔닝 클램핑 핀 용 나사 체결식 위치 부상은 머신 테이블 또는 베이스 플레이트에 나사로 조여 설치.  
고정용 나사가 함께 공급되어짐.


그림



주문 정보

치수										위치 홀							[g]	제품 번호.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>8</sub>	D <sub>9</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>		
F6	-0,01								~	H7		+1		±0,02				
[mm]										[mm]							[g]	
스테인리스 스틸																		
30	59,99	37	59,5	6,6	11	48	5,25	21,77	15	60	M6	37	61,5	22,15	28	14	318	23111.0888

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.