

편심 클램프
23271.0012



제품 설명

편심 클램프는 낮은 높이에서 여러 가지 가공물 형태에 풀다운 효과가있는 클램핑을 허용합니다.


재질

- 경화처리 스틸, 청색 아연 도금 및 경화처리

조립

1. 가공물에 L_2 / L_3 의 거리를 계산하여 나사 홀의 위치를 가공한다.
2. 편심 클램프를 필요한 높이로 조이고 가공물이 평평한 측면에 닿게 조정한다.
3. 가공물을 삽입하고 육각렌치를 사용해 조인다. 적절한 장력은 약 1/3 회전 후 부터 생김. 나사 구멍은 정기적으로 윤활되어야함. 조임 중에 회전 동작은 가공물이 회전하는 현상을 방지하기 위해서 스톱퍼를 향해서 시행되어야 함.


그림



주문 정보

d ₁	d ₂	치수 l ₁	치수 l ₂	s ₁	s ₂	s ₃	L ₁	L ₂	L ₃ ±0,2	WS	클램핑력 최대	조임 토크 최대	제품 번호.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[Nm]	[g]
M12	26,1	24	9	13,5	11,6	8	12	10,1	12	8	5,4	44	35
													23271.0012

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.