

Elementy dociskowe sprężynujące • z ceramiczną kulką i nacięciem, stal nierdzewna A4

22050.1608



Opis produktu

Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.
Wersja ze stali nierdzewnej A4 gwarantuje najwyższą ochronę antykorozyjną.
Zalety zastosowania kulki ceramicznej :

- wysoka odporność na uderzenia,
- odporna na długotrwałe tarcie,
- antymagnetyczna
- nie przewodzi prądu.

Materiał

Korpus

- Stal nierdzewna A4, pasywowana

Kulka

- Ceramiczna

Sprężyna

- Stal nierdzewna A4, pasywowana

Charakterystyka

Wzmocniona siła sprężyny: oznaczona dwiema liniami równoległymi



Standardowa siła sprężyny



Wzmocniona siła sprężyny

Więcej informacji

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz

załącznik - Dane techniczne -


Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz

załącznik - Dane techniczne -

Inne produkty

- Elementy dociskowe sprężynujące, z ruchomą ceramiczną kulką i otworem, stal nierdzewna A4

Rysunek




Informacje do zamówienia

Wymiary				Skok s	Siła sprężyny ¹⁾		 maks.	 [g]	Nr art.
d ₁	d ₂	l	n		F ₁ ~	F ₂ ~			
[mm]				[mm]	[N]		[°C]		
stal nierdzewna A4, wzmocniona siła sprężyny									
M8	4.5	16	1.2	1.5	36	62	250	3.5	22050.1608

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.