

## Elementy dociskowe sprężynujące · wersja gładka, z kołnierzem i kulką, samomocujące

### 22080.0710



#### Opis produktu

Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.  
Ze względu na rozszerzający się korpus, element dociskowy może zniwelować niedokładność otworu montażowego na poziomie 0,2 mm. Pozwala to na znaczne oszczędności.

#### Materiał

##### Korpus

- Tworzywo sztuczne, czarne (POM)

##### Kulka

- Stal nierdzewna, utwardzana

##### Sprężyna

- Stal nierdzewna

#### Montaż

Ze względu na elastyczną obudowę, element dociskowy można montować ręcznie.

#### Więcej informacji

#### Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.  
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.


#### Referencje

Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -

#### Inne produkty

- Elementy dociskowe sprężynujące, wersja gładka, z kołnierzem i kulką
- Elementy dociskowe sprężynujące, gładkie, z kołnierzem i kulką, samozabezpieczające - CALOWE

#### Rysunek



#### Informacje do zamówienia

| Wymiary                |                |                |                        |                     | Skok<br>s | Siła sprężyny <sup>1)</sup> |                     | min.   maks. | Otwór ustalający<br>D <sub>1</sub><br>+0,2 | [g] | Nr art.    |
|------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------|-----|------------|
| d <sub>1</sub><br>+0,1 | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub><br>±0,2 | l <sub>2</sub><br>~ |           | F <sub>1</sub><br>~         | F <sub>2</sub><br>~ |              |                                            |     |            |
| [mm]                   |                |                |                        |                     | [mm]      | [N]                         |                     | [°C]         | [mm]                                       |     |            |
| 10                     | 8              | 11             | 13,5                   | 1,5                 | 2,4       | 11,9                        | 22,3                | -30   50     | 10                                         | 3,1 | 22080.0710 |

<sup>1)</sup> statystyczna wartość średnia

### Przykład aplikacji



### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.