위치 부싱 • 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용




제품 설명

위치 부싱은 인덱스 플런저와 인덱스 볼트에 적용 가능하다. 경화처리된 경사 표면에 의한 낮은 마모

재질

- 스틸, 경화처리, 흑색처리스텐레스 스틸, 경화처리

그림




주문 정보

치수									스터드용	ws	I	제품 번호.
d ₁	d ₃ +0,1	d ₂	d ₄ -0,05	I ₁	l ₂	I ₃	I ₄	I ₅ +0,5			_	
[mm]									[mm]	[mm]	[g]	
스틸												
M12 x 1,5	4,2	24	12	10	16	11	5	1,5	4	4	17	22110.0464
M12 x 1,5	5,2	24	12	10	16	11	5	1,5	5	4	17	22110.0465
M12 x 1,5	6,2	24	12	10	16	11	5	1,5	6	4	16	22110.0466
M16 x 1,5	8,2	32	16	12	20	13	7	1,5	8	6	36	22110.0468
M16 x 1,5	10,2	32	16	12	20	13	7	1,5	10	6	34	22110.0470
M16 x 1,5	12,2	32	16	12	20	13	7	1,5	12	6	33	22110.0472
스테인리스 스	느틸											
M12 x 1,5	4,2	24	12	10	16	11	5	1,5	4	4	17	22110.0474
M12 x 1,5	5,2	24	12	10	16	11	5	1,5	5	4	17	22110.0475
M12 x 1,5	6,2	24	12	10	16	11	5	1,5	6	4	16	22110.0476
M16 x 1,5	8,2	32	16	12	20	13	7	1,5	8	6	36	22110.0478
M16 x 1,5	10,2	32	16	12	20	13	7	1,5	10	6	34	22110.0480
M16 x 1,5	12,2	32	16	12	20	13	7	1,5	12	6	33	22110.0482



적용 예



규정 준수

자세한 규정 준수 정보를 보려면 원하는 품목 번호를 선택하십시오.

