

Elementy dociskowe sprężynujące • gładka, długa, z kołnierzem i kulką

22080.1110



Opis produktu

Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.
Ta wersja posiada sprężynę o zwiększonej sile w porównaniu do wersji standardowej. "EH 22080. Elementy dociskowe sprężynujące, gładkie z kołnierzem i kulką".

Materiał

Korpus

- Stal nierdzewna 1.4303

Kulka

- Stal nierdzewna, utwardzana

Sprężyna

- Stal nierdzewna

Więcej informacji

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.


Referencje

Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -

Inne produkty

- Elementy dociskowe sprężynujące, wersja gładka, z kołnierzem i kulką

Rysunek




Informacje do zamówienia

Wymiary									Skok s +0,2 -0,1 [mm]	Siła sprężyny ¹⁾		 maks. [°C]	Otwór ustalający H7 [mm]	 [g]	Nr art.
d ₁ +0,1 +0,04	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅ ±0,04	l ₁	l ₂ ~	l ₃ ~	l ₄ ~		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
[mm]										[N]					
10	8,5	11	9,55	10	26	1,5	4,2	14,3	3,1	66	105	250	10	7,6	22080.1110

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.