

## Elementy dociskowe sprężynujące • gładki, bez kołnierza, z ruchomą kulką

22081.0315



### Opis produktu

Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający. Swobodny ruch kulki minimalizuje zużywanie się elementu dociskowego oraz elementu dociskanego. Wpływa też pozytywnie na zachowanie podczas blokowania elementu dociskanego. Kulka z tworzywa sztucznego nie przewodzi prądu.

### Materiał

#### Korpus

- Stal nierdzewna 1.4305

#### Łożysko

- tworzywo sztuczne

#### Kulka

- Stal nierdzewna, utwardzana

#### Sprężyna

- Stal nierdzewna

### Montaż

Otwory pozycjonujące należy adaptować indywidualnie dla każdego przypadku. Dla złączy zalecany rozmiar F8, dla złączy do zagniatania H9.

### Więcej informacji

#### Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie. Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.


#### Referencje

Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -

#### Inne produkty

- Elementy dociskowe sprężynujące, wersja gładka, bez kołnierza

### Rysunek



### Informacje do zamówienia

| Wymiary                             |                |    | Skok<br>s | Siła sprężyny <sup>1)</sup> |                     | <br>min.   maks. |    | Otwór ustalający<br>połączenie F8 /<br>na wcisk H9 | <br>[g] | Nr art.    |
|-------------------------------------|----------------|----|-----------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub><br>±0,04             | d <sub>2</sub> | l  |           | F <sub>1</sub><br>~         | F <sub>2</sub><br>~ | [°C]                                                                                                |    | [mm]                                               |                                                                                              |            |
| [mm]                                |                |    | [mm]      | [N]                         |                     |                                                                                                     |    |                                                    |                                                                                              |            |
| tuleja i kulka ze stali nierdzewnej |                |    |           |                             |                     |                                                                                                     |    |                                                    |                                                                                              |            |
| 4                                   | 2              | 11 | 0,5       | 4,8                         | 6,8                 | -30                                                                                                 | 90 | 4                                                  | 0,6                                                                                          | 22081.0315 |

<sup>1)</sup> statystyczna wartość średnia

## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.