

Verende drukstukken • met kraag en bal, gleuf aan de voorkant

22075.0412



Productbeschrijving

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift. Dit verend drukstuk kenmerkt zich door de kraag met gleuf aan de voorzijde. Dit maakt hem geschikt voor toepassingen die een vlak oppervlak vereisen na inschroeven.

Materiaal

Huls

- RVS 1.4305

Kogel

- RVS, gehard

Veer

- Roestvast staal

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.


Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage
- Technische gegevens -
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

Overige producten

- Verende drukstukken, gladde uitvoering, met kraag en kogel


Tekening





Bestelinformatie

Afmetingen						Slag s +0,1 -0,1 [mm]	Veerkracht ¹⁾		 max. [°C]	 [g]	Artikelnr.	
d ₁	d ₂	d ₃ -0,1	l ₁ [mm]		l ₂ -0,1		n	F ₁ ~				F ₂ ~
behuizing en kogel van roestvast staal, standaard veerkracht												
M12	8	14	11,5	1,5	2,7	2,4	10,8	22,3	250	6,1	22075.0412	

¹⁾ gemiddelde statistische waarde

accessoires						
	Afmetingen					Artikelnr.
	d ₁	b	d	l	[g]	
Montagegereedschap						
 	M12	80	13,7	80	127	22075.0912

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."