

Sworznie ustalające, Mini-ustalacze  
22110.2030



Opis produktu

Nadaje się szczególnie do przykręcenia do części cienkościennych.  
Wersja o najmniejszych wymiarach konstrukcyjnych.

Materiał

**Korpus**  
• Stal cynkowana galwanicznie

**Zatrząsk**  
• Stal nierdzewna 1.4305

**Gałka**  
• Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe  
• tworzywo termoplastyczne PA 6, czerwony, matowy

Montaż

Montaż mini sworzni. Podniesienie gałki pozwala na odsłonięcie śruby sześciokątnej do montażu.  
Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).

Działanie

W wersji z blokadą wyciąga się gałkę, przekręca o 30° i zabezpiecza w nacięciach blokujących.

Więcej informacji


Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

Inne produkty

- Pierścienie dystansowe, dla sworzni ustalających

Rysunek



Rysunek 1

Rysunek 2


Informacje do zamówienia

| Wymiary                                          |                |                |                |                |                        |                |                        | SW   | Siła sprężyny <sup>1)</sup> |                     |  |  | Nr art. |            |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| d <sub>1</sub><br>0<br>-0,06                     | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub><br>min. | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub><br>min. |      | F <sub>1</sub><br>~         | F <sub>2</sub><br>~ | min.                                                                                  | maks.                                                                                 |         |            |
| [mm]                                             |                |                |                |                |                        |                |                        | [mm] | [N]                         |                     | [°C]                                                                                  |                                                                                       | [g]     |            |
| bez blokady, pokrętło czerwone – rysunek 1, Stal |                |                |                |                |                        |                |                        |      |                             |                     |                                                                                       |                                                                                       |         |            |
| 7                                                | M10 x 1        | 25             | 18             | 34             | 7                      | 7              | 4,5                    | 12   | 5                           | 18                  | -30                                                                                   | 80                                                                                    | 25      | 22110.2030 |

<sup>1)</sup> statystyczna wartość średnia

Przykład aplikacji





### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.