

Insteek- Hijsogen • zelfborgend

22350.0651



Productbeschrijving

Heavy-duty hefelement voor snel en eenvoudig gebruik, met beweegbare beugel en vergrendelingsbout voor bescherming tegen onbedoeld ontgrendelen. Speciale hefinrichtingen, b.v. schroefdraden voor ringbouten, zijn niet langer vereist op het werkstuk. Alle versies zijn corrosiebestendig.

Materiaal

Stift

- temperstaal, veredeld, mangaangefosfateerd

Drukknop

- aluminium, rood geanodiseerd

Schakel

- temperstaal, veredeld, mangaangefosfateerd

Veer

- Roestvrij staal

Montage

Simpele H11 boringen volstaan.

Montage:

1. Druk op de knop en houdt deze ingedrukt
2. Steek de pin in.
3. Laat de knop los (de knop moet weer terug zijn in de beginstand)

Demontage:

1. Druk op de knop en houdt deze ingedrukt
2. Verwijder de pin
3. Laat de knop los

Werking

Elk insteekhijsog bevat een handleiding met een EG-conformiteitsverklaring.

Meer informatie


accessoires

Als accessoires bieden we bijpassende positioneringsbussen voor $d_1 = 8, 10, 12, 16$ en 20

Overige producten

- Insteek- Hijsogen, zelfremmend, roestvrij staal
- Opnamebussen, voor insteek-hijsogen
- Opnamebussen, standaard, voor insteek-hijsogen
- Lokalisatiebussen met afdichting, vlak, voor insteek-hijsogen
- Hijspennen met schroefdraad, zelfborgend
- Hijspennen met schroefdraad, zelf borgend, voor centreerboringen volgens DIN 332
- Hijspennen met schroefdraad, zelfsluitend, met draaibare beugel
- Hijspennen met schroefdraad, zelfsluitend - INCH
- Hijspennen met schroefdraad, zelfsluitend, met draaibare beugel - INCH

Tekening




Bestelinformatie


Afmetingen													Load capacity according to DIN EN 13155			x		Boring H11	max.		Artikelnr.
d_1	l_1	d_2	d_3	d_4	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9	F_1	F_2	F_3	min.	max.				
-0.04 -0.08	$+0.6$			min.	± 0.5																
[mm]													[kN]			[mm]		[mm]	[°C]	[g]	
13,8	25	16,2	21,5	16,7	13	25,7	36	27	30	49	87,5	21,5	3,8	3,5	2,8	1,5	15	13,8	250	302	22350.0651


Toepassingsvoorbeeld











Voldoet

Niet-RoHS compatibel

Niet in overeenstemming met richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."