

Trzpień ustalający
22120.0322



Opis produktu

Trzpień ustalający używane są do pozycjonowania.
Lepszą manipulację zapewnia wersja z kołpakiem z tworzywa sztucznego.

Materiał

- Korpus**
- Stal automatowa, oksydowana
- Zatrząsk**
- Stal utwardzana
- Zaczep**
- Stal automatowa, oksydowana

Działanie

Obrót śruby blokującej o 180° powoduje wciągnięcie sworznia i zabezpieczenie go przez rowek ustalający (sworzni blokujący schowany).

Więcej informacji


Uwagi

Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.


Inne produkty

- Elementy montażowe, do sworzni i trzpieni ustalających, odlew
- Tuleje mocujące, do śrub i trzpieni ustalających
- Elementy montażowe, do śrub i trzpieni ustalających


Rysunek



Rysunek 1



Rysunek 2



Nakrętka kontruująca
22120.0115 - .0120 (stal czarna)
22120.0515 - .0520 (stal nierdzewna)

Informacje do zamówienia

Wymiary							Siła sprężyny ¹⁾				Nr art.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	F ₁	F ₂	maks.		
-0,02							~	~			
-0,04											
[mm]							[N]		[°C]	[g]	
bez uchwytu z tworzywa sztucznego – rysunek 1, Stal automatowa											
12	M20 x 1,5	20	69	12	36	37	21	57,5	250	127	22120.0322

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Akcesoria

	Wymiary d ₂ [mm]	Rozmiar klucza [mm]	 [g]	Nr art.
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal				
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0120

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.