

verstelbare klemhefbomen • met axiaallager, met draadeind

24420.0050



Productbeschrijving

Verstelbare spanhendels vinden veelzijdige toepassingen wanneer het toepassingsgebied beperkt is of een specifieke hendelpositie vereist is.

De voordelen van het axiaallager:

- dubbele spankracht met dezelfde hefboomgrootte door vermindering van de vlaktewrijving.
- bescherming van het onderdeel door vaststaand oplegvlak.
- geringe rek door hogere voorspankracht in de bout resp. het schroefdraad.

Materiaal

Hefboom

- zinkspluitgietwerk, met kunststofcoating, oranje vergelijkbaar met RAL 2004, matstructuur

Binnendelen

- staal, genitreerd, gebruneerd


Schroef

- staal, genitreerd, gebruneerd

Werking

Door heffen van de hefboom wordt de veranding vrijgegeven. De hefboom wordt via de veranding gepositioneerd. Het draadeind kan vervangen worden. Na het loslaten klikt de veranding erin.

Tekening




Bestelinformatie

Afmetingen									Artikelnr.
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₂	[g]	
[mm]									
oranje									
18	M6	27	24	34,5	50	3	62	98	24420.0050

Toepassingsvoorbeeld

Verhoging van de spankracht met axiaallager (bij gelijkblijvende handkracht)



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."