

## verstelbare klemhefbomen • met RVS axiaallager, draadeind

### 24420.1332



#### Productbeschrijving

Verstelbare klemhefbomen met RVS axiaallager met draadbus. Veelvuldige toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld in de medische techniek, chemische industrie e.a. De voordelen van het axiaallager:

- dubbele spankracht met dezelfde hefboomgrootte door vermindering van de vlaktewrijving.
- bescherming van het onderdeel door vaststaand oplegvlak.
- geringe rek door hogere voorspankracht in de bout resp. het schroefdraad.

#### Materiaal

##### Hefboom

- Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur

##### Binnendelen

- Roestvast staal


##### Schroef

- Roestvast staal

#### Werking

**Door heffen van de hefboom** wordt de vertanding vrijgegeven. De hefboom wordt via de vertanding gepositioneerd. Het draadeind kan vervangen worden. Na het loslaten klikt de vertanding erin.

#### Tekening




#### Bestelinformatie

| Afmetingen     |                |                |                |                |                |                |                | Artikelnr. |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>3</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | l <sub>2</sub> |            |
| [mm]           |                |                |                |                |                |                |                |            |
| zwart          |                |                |                |                |                |                |                |            |
| 30             | M12            | 34             | 35             | 56,5           | 82             | 5              | 108            | 24420.1332 |

## Toepassingsvoorbeeld

### Verhoging van de spankracht met axiaallager (bij gelijkblijvende handkracht)



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."